

CRYSTAL 8110

Die Handschuhserie für hohe Ansprüche. Anatomisch stark verbessert durch neue Nahtführung Keramikbeschichtung für die Fingergelenke. Fünf verschiedene Stulpenvarianten und drei Farben zur optimalen Anpassung an die Einsatzjacke.

PRODUKTBESCHREIBUNG



CRYSTAL Flexi Navy Blue

| | | | |
|---------------|--|-----------|---------|
| CRYSTAL Flexi | | Navy Blue | 8110-01 |
| CRYSTAL Evo | | Navy Blue | 8110-02 |
| CRYSTAL Easy | | Navy Blue | 8110-03 |
| CRYSTAL Long | | Navy Blue | 8110-04 |
| CRYSTAL Short | | Navy Blue | 8110-05 |

| | | | |
|---------------|--|-------|---------|
| CRYSTAL Flexi | | Beige | 8110-11 |
| CRYSTAL Evo | | Beige | 8110-12 |
| CRYSTAL Easy | | Beige | 8110-13 |
| CRYSTAL Long | | Beige | 8110-14 |
| CRYSTAL Short | | Beige | 8110-15 |

| | | | |
|---------------|--|-----|---------|
| CRYSTAL Flexi | | Red | 8110-21 |
| CRYSTAL Evo | | Red | 8110-22 |
| CRYSTAL Easy | | Red | 8110-23 |
| CRYSTAL Long | | Red | 8110-24 |
| CRYSTAL Short | | Red | 8110-25 |

OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Nomex[®] partiell mit Keramikbeschichtung.
- **Handfläche:** Meta-Aramid / Para-Aramid Gestrick mit Siliconbeschichtung.

VERSTÄRKUNG:

- **Handrücken:** Verstärkung aus Nomex[®]-Material mit Keramikbeschichtung und Anti-Schock-Polsterung.
- System spezieller Verstärkungen aus Nomex[®]-Gewebe mit Keramikbeschichtung und Polsterung in den Fingern.
- **Keramikbeschichtung:** Die Fingerspitzen sind nicht mehr durch Verstärkungen, sondern durch Keramikbeschichtung geschützt, wodurch dieser Bereich flexibler wird, ohne den Schutz zu verringern. Diese Technologie reduziert das Gewicht und erhöht die Sensibilität des Handschuhs.

ZWISCHENLAGE:

1. **Isolationsschicht:** Recyceltes Non-Woven-Aramid.
2. **Membrane:** FR-Membrane Porelle[®].



CRYSTAL Easy Beige



CRYSTAL Evo Red



CRYSTAL Short Navy Blue



CRYSTAL Long Beige

CRYSTAL 8110

FUTTER:

- Aramid-Futter.


STULPENFORMEN:

- Flexi – Stulpe aus flammhemmendem Gewebe mit stabiler Innenfederung.
- Evo – Nomex-Stulpe mit flexibler Barriere aus nicht entflammbarem Gewebe.
- Easy – Stulpe aus Nomex-Gewebe.
- Long – Verlängerte Stulpe aus Nomex®-Gewebe mit Klettverschluss.
- Short – Stulpe aus Para-Aramid-Strickbund.

WEITERE DETAILS:

- Anatomischer Handschuhschnitt.
- Reflektierende Elemente.
- Karabinerhaken zum Aufhängen der Handschuhe an der Kleidung.
- Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der EN 659 nach 40 Waschgängen bei 60 °C.

LIEFERBARE GRÖßEN:

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|  cm | 12,7-15,2 | 15,2-16,5 | 16,5 - 19 | 19 - 21,6 | 21,6 - 24,2 | 24,2 - 26,7 | 26,7 - 29,2 | 29,2 - 30,4 | 30,4-32,9 |
| Größe | 5 (XXS) | 6 (XS) | 7 (S) | 8 (M) | 9 (L) | 10 (XL) | 11 (2XL) | 12 (3XL) | 13 (4XL) |

PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwäscheprogramm bei 40 °C. Waschen Sie die Handschuhe bei einer Temperatur von maximal 60 °C, wenn Sie sie desinfizieren müssen oder wenn sie stark verschmutzt sind.



VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR BESSERE PASSFORM: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz. Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:
www.holik-international.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

